



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 8×D, Type: 18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232265 18
GTIN	4045197592637
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c -værdier med 10 %.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 18 - 24 mm

Nyttelængde L_1 : 273,1 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX9
Nyttelængde L_1	273,1 mm
Ø-område D_c	18 - 24 mm
Morsekonus MK, størrelse	3
Antal skær Z	2
Udførelse	8×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9	674248 TX9
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9	232990 TX9