

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 8×D, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232255 12
GTIN	4045197589095
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Bemærk:**

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 5 % og  $v_c$ -værdier med 10 %.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær  $Z$ : 2

Ø-område  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 111,1 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 20 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 50 mm

Spændeskruer: 232990 TX7

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Spændeskruer	232990 TX7
Nyttelængde $L_1$	111,1 mm
Ø-område $D_c$	12 - 12,5 mm
Skaftlængde $L_s$	50 mm
Antal skær $Z$	2
Udførelse	8×D
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX7	232990 TX7