

Yale

Hejseværk UNO plus med kæde i rundstål, Bæreevne: 1,5t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Robust og kompakt konstruktion i pladestål. Letgående **kædefrikobling**. Kædestyr til problemløst kædeforløb.

Anvendelse:

Standard-universalmaskine til handy, alsidig anvendelse.

Bemærk:

Ved funktionsprincippet **gevindlasttrykbremse** skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.

Den automatiske **kædefrikobling** gør det muligt **hurtigt at sætte den ubelastede kæde** på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker **gevindlasttrykbremsen** automatisk igen, og lasten holdes sikkert.

Glidekoblingen (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.

ATEX-udførelse fås på forespørgsel

Teknisk beskrivelse

Normalløftehøjde	1,5 m
Bæreevne	1500 kg
Hus, materiale	Pladestål
Kædefrikobling	ja
Løftkraft ved nom. last	35 daN
Bæreevne t	1,5 t
Antal kædestreng	1
Vægt	9,2 kg
Produkttype	Hejseværk / kædeetræk