

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 8×D, Type: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232255 13
GTIN	4045197592507
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c -værdier med 10 %.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z : 2

Ø-område D_c : 13 - 17,5 mm

Nyttelængde L_1 : 114,3 mm

Skaft-Ø D_s : 20 mm

Skaftlængde L_s : 50 mm

Spændeskruer: 232990 TX8

Teknisk beskrivelse

Ø-område D_c	13 - 17,5 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Spændeskruer	232990 TX8
Nyttelængde L_1	114,3 mm
Skaftlængde L_s	50 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	8×D
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8