

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232245 36
GTIN	4045197658401
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 36 - 47 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 120,7 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 40 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 70 mm

Spændeskruer: 232990 TX20

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Ø-område $D_c$	36 - 47 mm
Nyttelængde $L_1$	120,7 mm
Skaftlængde $L_s$	70 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D

Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15	232990 TX15
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20	232990 TX20
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600