

Garant**GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-snittap, DLC, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134260 M6
GTIN	4067263830382
Artikelklasse	111

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance snittap, særligt udviklet til **aluminium og ikke-jernholdige legeringer**. **Dynamisk spiralstigning** af spånnoterne giver **optimal spånevakuering og processikkerhed**.

- **HSS-E-PM-skæremateriale giver optimal skærekantstabilitet.**
- **Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.**
- **Dynamisk spiralstigning af spånnoterne.**
- **Kort ansnitsform E.**

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	6 mm
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	18 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Antal spånnoter	3
Norm	Fabriksstandard
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevindstigning	1 mm
Kernehul-Ø	5 mm
Antal skær Z	3

Samlet længde L	80 mm
Belægning	DLC
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	E
Spiralvinkel	45 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Farvering	gul
Serie	Master Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	35 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	egnet		
PMMA akryl	betinget egnet	20 m/min	N
PA 66	betinget egnet	18 m/min	N
PEEK	egnet	18 m/min	N
Cu	egnet	18 m/min	N
CuZn	egnet		
Olie	egnet		

våd, maksimal	egnet
våd, minimal	egnet