

Garant**GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-snittap ekstra lang, DLC, M: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134265 M20
GTIN	4067263830528
Artikelklasse	111

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ekstra langt skaft.

High-performance snittap, særligt udviklet til **aluminium og ikke-jernholdige legeringer**.

Dynamisk spiralstigning af spånnoterne giver **optimal spånevakuering** og **processikkerhed**.

- **HSS-E-PM-skæremateriale** giver **optimal skærekantstabilitet**.
- **Ultraglat DLC-belægning** giver **slidstyrke** og **forebygger koldsvejsning**.
- **Dynamisk spiralstigning** af spånnoterne.
- **Kort ansnitsform E**.

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2,5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Gevindtype	M
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	200 mm
Skaftfirkant □	12 mm
Gevinddybde	60 mm
Skæremateriale	HSS E PM
Kernehul-Ø	17,5 mm
Gevind-Ø	20 mm
Norm	Fabriksstandard

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Antal skær Z	4
Belægning	DLC
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	E
Spiralvinkel	45 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Farvering	gul
Serie	Master Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	35 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	32 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	20 m/min	N
PMMA akryl	betinget egnet	20 m/min	N
PA 66	betinget egnet	18 m/min	N
PEEK	egnet	18 m/min	N
Cu	egnet	18 m/min	N
CuZn	egnet	25 m/min	N

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet
våd, minimal	egnet