

Mitutoyo**Digitalt måleur Aflæsning 0,005 mm, Måleområde: 25mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434622 25
GTIN	4946368840529
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Visning af både digitale og analoge værdier med store tal. Eget til konstant måling på grund af lysnetdrift. Måleindsats med hårdmetal-kugle, gevind M2,5×0,45.

Fordel:

- **Tovejs Digimatic S1-interface.**
- **Rød/grøn LCD-baggrundsbelysning til GO/±NG-tolerancevurdering.**
- **Analog bjælkevisning.**
- **MAX/MIN-RANGE (Runout-værdi) funktion med en frekvens på 500 scanninger/s.**
- **Ekstern strømforsyning via AC-strømforsyning.**
- **Høj nøjagtighed og en ciffertrinverdi på 0,5 µm.**

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med Ø 2,5 mm værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive strømtilslutningskabel nr. 497661, AC-strømforsyning DC 6 V / 2 A (CEE-version Tyskland), løftebøjle.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497081, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Teknisk beskrivelse

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Kabinet-Ø	59 mm
Måleområde	25,4 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 30
Kalibrering	C1
Målekraft	≤ 1,8 N
Reverserbar aflæsning	0,005 mm
Nominel spænding	5,9 V
Energiforsyning	Med kabel
Længde	168,5 mm
Tænd/sluk-kontakt	ja
Fejlgrænse	0,0025 mm
Spændeskaft, længde	19,5 mm
Nom. strøm	2 A
Dybde	49,1 mm
Norm	Fabriksstandard
Cifferhøjde	11 mm
Display med baggrundsbelysning	ja
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100

Tilbehør

ADAPTER

497661 ADAPTER