

Mitutoyo**Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang, Ridsehøjde: 600mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	445136 600
GTIN	4946368859255
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

ABSOLUTE-målestok, ingen ny indstilling af referencepunkt efter genstart og ubegrænset kørehastighed. Stort og letløbende håndhjul. Ridsespids belagt med hård metal og Digimatic-dataudgang. Stort LCD-display (ciferrhøjde 12 mm) for nem aflæsning uden fejl.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. 357, 1 ridsenål belagt med hård metal nr. 443510 str. 300.

Specialtilbehør:

Holder nr. 445180, datakabel nr. 497080.

Teknisk beskrivelse

Batteriets levetid ca.	20000 h
Fejlgrænse	0,05 mm
Målesøjle-tværsnit	35×12 mm
Aflæsning	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	1

Ridsehøjde	600 mm
Fodflade, bredde	120 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Fodflade, længde	180 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Norm	Fabriksstandard
Cifferhøjde	12 mm
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Kalibrering	E1
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024630 1000
DAkKS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024640 1000

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 300 mm	443510 300