

Mitutoyo

Digitalt Absolute-måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434461 25
GTIN	4946368850269
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Multifunktionelt standardmåleur. Pålideligt og nemt at betjene.

- **Tovejskommunikation, f.eks. til parametring via pc (Digimatic S1-interface) er muligt.**
- **Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som så forbliver absolut nul indtil næste gang batteriet skiftes.**
- **Enkel beregning og identifikation af spidsværdi er muligt.**
- **Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen.**
- **GO/±NG-vurderingen udføres ved at indstille de øvre og nedre tolerancer.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497081, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Teknisk beskrivelse

Valgbar aflæsning	0,0005 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kabinet-Ø	59 mm

Målekraft	≤ 1,8 N
Batteritype	Knapcellebatteri
Kalibrering	C1
Husets tykkelse	44,2 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	1
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Norm	Fabriksstandard
Cifferhøjde	11 mm
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100