

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 8xD, Type: 18****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232255 18 |
| GTIN | 4045197592514 |
| Artikelklasse | 22G |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c -værdier med 10 %.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z : 2

Ø-område D_c : 18 - 24 mm

Nyttelængde L_1 : 269,9 mm

Skaft-Ø D_s : 25 mm

Skaftlængde L_s : 56 mm

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|------------|
| Nyttelængde L_1 | 269,9 mm |
| Skaft-Ø D_s | 25 mm |
| Ø-område D_c | 18 - 24 mm |
| Spændeskruer | 232990 TX9 |
| Skaftlængde L_s | 56 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Udførelse | 8xD |
| Skaft | ISO 9766 |

| | |
|------------------|----------------|
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9 | 674248 TX9 |
| Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8 | 232990 TX8 |
| Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9 | 232990 TX9 |