



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 8×D, Type: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232265 36
GTIN	4045197592651
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10. **Ligenotet.**

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c -værdier med 10 %.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	349,3 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Ø-område D_c	36 - 47 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	8×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15	232990 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20	232990 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600