



Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 10X1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130500 10X1
GTIN	4067263036340
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Teknisk beskrivelse

Gevindtype	MF
Kernehul-Ø	9 mm
Gevinddybde	20 mm
Gevindstørrelse	M10×1
Norm	DIN 2181
Skaft-Ø D _s	7 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	10 mm
Gevindstigning	1 mm
Skæremateriale	HSS
Samlet længde L	63 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Belægning	ubelagt

Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		