



Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 12X1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130500 12X1
GTIN	4067263036357
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	70 mm
Gevind-Ø	12 mm
Gevindstørrelse	M12×1
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	9 mm
Kernehul-Ø	11 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Norm	DIN 2181
Gevindstigning	1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	MF
Gevinddybde	24 mm

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		