

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232245 48
GTIN	4045197658418
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 130,2 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftlængde L<sub>s</sub>: 70 mm

Spændeskruer: 232990 TX20

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Ø-område D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	130,2 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	70 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D

Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20	232990 TX20
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600