

Garant**Micro-vindejern med libelle, Type: M1-M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148450 M1-M3
GTIN	4067263037149
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsvindejern til præcis aksial styring selv ved de mindste gevindmål.

- **Præcisionsudhulede, hærdede stålkæber.**
- **Letvægtskonstruktion fremstillet af 3D-printet plast.**
- **Forcentrering af hanen vha. en integreret holdemagnet.**
- **Enkel fastspænding af gevindbor ved hjælp af en bajonetlås.**

Anvendelse:

Til nøjagtig vinkelret styring, især til små gevindbor M1-M3. Kan også bruges til direkte montering i skærebakkeholder nr. 149310 25×9.

Bemærk:

Aftageligt rundt vaterpas med magnetisk fastgørelse.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	25 mm
Spændvidde, firkant op til	1,6 - 2,7 mm
Produkttype	Vindejern