



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 5×D, Type: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232260 13
GTIN	4045197592569
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 13 - 17,5 mm

Nyttelængde L₁: 63,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX8

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	63,5 mm
Spændeskruer	232990 TX8
Ø-område D _c	13 - 17,5 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3