

**Garant****GARANT Master Mute borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	16 mm
Samlet længde L	120 mm
ISO-kode holder	A12X STFCL/L11
Udhængslængde $L_1$	60 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Midterforskydning $L_3$	9 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 38
Serie	Master Mute
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Plattestørrelse	11 mm
ikke spåntagningsbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang