

Garant**GARANT Master Mute borestag, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Udhængslængde L_1	80 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Midterforskydning L_3	11 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	A16X STFCCR/L11
Serie	Master Mute
Skaft-Ø D_s	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 38
Indstillingsvinkel κ	90 grader
ikke spåntagningsbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang