

Garant**GARANT Master Mute borestag, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 38
Skaft-Ø D_s	16 mm
Udhængslængde L_1	80 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Serie	Master Mute
ISO-kode holder	A16X STFCCR/L11
ikke spåntagningsbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang