

Garant**GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260921 12/11
GTIN	4067263623434
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Serie	Master Mute
Vendeplatteskruesæt	269028 38
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Mindste forborings-Ø D_{min}	16 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Udhængslængde L_1	60 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Samlet længde L	120 mm
ISO-kode holder	A12X STFCCR/L11
ikke spåntagningsbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang