



Højtydende kølesmørekoncentrat Plus, Indhold: 200l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084243 200
GTIN	2050002070271
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til **krævende opgaver**. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

Højtydende kølesmøringskoncentrat Plus er et mineralolieholdigt, bor- og aminfrit, vandblandbart kølesmøremiddel, som er specielt udviklet til svær bearbejdning af aluminium og højtlegeret stål. Bearbejdning af ikke-jernholdige metaller må kun foretages efter indledende forsøg. Emulsioner med det **højtydende kølesmørekoncentrat Plus** giver en lang levetid, sikrer en god korrosionsbeskyttelse og er særlig hudvenlige. **Holdbarhed på 12 måneder.**

Fordel:

Koncentraterne er **rustbeskyttende**, skånsomme mod lak og **fysiologisk uproblematisk**, meget **modstandsdygtige over for bakterieangreb samt** skånsomme mod huden.

Anvendelsesdata:

- Bearbejdning af stål og støbestål 6-10%
- Bearbejdning af aluminium fra 6 %

Teknisk beskrivelse

pH-værdi	8,9
Form	flydende
vandopløselighed	kan emulgeres
Indhold	200 l
Udførelse	tønde
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Kinematisk viskositet	93 mm ² /s
Farve	lysebrun
Produkttype	Kølesmøremiddel
Refraktometerværdi	1