

**BDMT 070308 ER-JS, PR1535, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227150 INOX
GTIN	4960664731176
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$. Præcis 90° op til $a_p = 4$ mm.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Type	PR1535
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,05 – 0,08 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 070308 ER-JS
Type	PR1535
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		