



## Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 8×D, Type: 36



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232255 36
GTIN	4045197592538
Artikelklasse	22G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til borer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling. **Ligenotet.**

#### Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 5 % og  $v_c$ -værdier med 10 %.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær  $Z$ : 2

Ø-område  $D_c$ : 36 - 47 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 349,3 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 40 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 70 mm

Spændeskruer: 232990 TX20

### Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX20
Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Nyttelængde $L_1$	349,3 mm
Ø-område $D_c$	36 - 47 mm
Skaftlængde $L_s$	70 mm
Antal skær $Z$	2
Udførelse	8×D
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15	232990 TX15
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20	232990 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600