

**Garant****Digital mikrometerskrue HCT IP67 og Bluetooth, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Artikelklasse	41B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Innovativt mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 og **12 mm store cifre** på et display med høj kontrast. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. På grund af automatisk slukning opnår batteriet meget lange driftstider. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Målespindel hærdet og slebet. Målefladerne er udført i hårdmetal og affasede. Fremtrukket skralde med hurtigdrev. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling i enhver vilkårlig position. Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2032.

**Teknisk beskrivelse**

Antal medfølgende batterier	1
Talhøjde, LCD-display	12 mm
Spindel-Ø	6,5 mm

Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Udførelse, spindel	er hærdede og slebne
Serie	HCT
Aflæsning	0,0005 tommer
Batteritype	Knapcellebatteri
Spindelstigning	1 mm
Fejlgrænse	2 µm
Måleområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Energiforsyning	Batteridrevet
Aflæsning	0,001 mm
Udførelse, måleflade	Hårdmetal
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Skift mellem Relativ-/Absolutmåling	ja
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032