

**Garant****Digital mikrometerskrue HCT IP67 og Bluetooth, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421575 25-50
GTIN	4067263036661
Artikelklasse	41B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Innovativt mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 og **12 mm store cifre** på et display med høj kontrast. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. På grund af automatisk slukning opnår batteriet meget lange driftstider. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Målespindel hærdet og slebet. Målefladerne er udført i hårdmetal og affasede. Fremtrukket skralde med hurtigdrev. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling i enhver vilkårlig position. Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2032. 1 indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App

Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Energiforsyning	Batteridrevet
Fejlgrænse	2 µm
Måleområde	25 - 50 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Antal indstillingsmål	1
Talhøjde, LCD-display	12 mm
Serie	HCT
Udførelse, måleflade	Hårdmetal
Aflæsning	0,0005 tommer
Udførelse, spindel	er hærdede og slebne
Antal medfølgende batterier	1
Aflæsning	0,001 mm
Spindelstigning	1 mm
Batteritype	Knapcellebatteri
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B2
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Skift mellem Relativ-/Absolutmåling	ja
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål  
Maks. måleområde 100 mm

022040 100

022050 100

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive  
indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm

---

### Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032