

Garant**Digital mikrometerskrue sæt HCT IP67 og Bluetooth, Måleområde: 0-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Artikelklasse	41B

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativt mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 og **12 mm store cifre** på et display med høj kontrast. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. På grund af automatisk slukning opnår batteriet meget lange driftstider. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Målespindel hærdet og slebet. Måleflader i hårdmetal. Fremtrukket skralde med hurtigdrev. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling i enhver vilkårlig position. Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Mikrometerskruer nr. 421575. Inklusive indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Antal mikrometerskruer	4
Serie	HCT
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)

Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Batteritype	Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal indstillingsmål	3
Antal medfølgende batterier	4
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleområde	0 - 100 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S2
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskruesæt Måleområde 0-100 mm	020430 0-100
DAkS-kalibreringMikrometerskruesæt Måleområde 0-100 mm	020440 0-100

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------