



## Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 5×D, Type: 18



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232260 18
GTIN	4045197592576
Artikelklasse	22G

### Beskrivelse

#### Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 171,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

### Teknisk beskrivelse

Ø-område D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Spændeskruer	232990 TX9
Nyttelængde L <sub>1</sub>	171,5 mm
Morsekonus MK, størrelse	3
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

---

**Tilbehør**

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9	232990 TX9
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9	674248 TX9
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2

---