



LED-projektør med dæmpningsfunktion CONNECT, Type: NOVA-2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081232 NOVA-2
GTIN	5708997006719
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Scangrip CONNECT-arbejdslamper er baseret på CAS-systemet og er også kompatible med 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøjsproducenter.

Højeffektiv LED-batteri-lampe med dæmpningsfunktion. Det sprøjttestøbte aluminiumshus er ekstremt robust og

modstandsdygtigt over for kraftige stød, slag og vibrationer. Til anvendelse sammen med CAS 12 V og 18 V

Akkuer, 18 V-akkuer fra førende elværktøjsproducenter eller direkte tilslutning til SCANGRIP®-strømforsyningen.

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 2,5$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Lygter leveres uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende akkuer, ladere samt strømforsyninger til kabelbundne strømforsyninger finder du under nr. 073870 - 073890 og 081249.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet	200 - 2000 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 30
Samlet længde	163 mm
Samlet højde	163 mm
Totalbredde	63 mm
Produkttype	Projektør