



LED-fladelampe CONNECT, Type: VEGA-4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Scangrip CONNECT-arbejdslamper er baseret på CAS-systemet og er også kompatible med 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøjsproducenter.

Højeffektiv LED-batteri-fladelampe med blændfri, homogen belysning. Lygternes robuste og slagfaste kunststofhus er perfekt til alle arbejdsmiljøer. Montering på SCANGRIP®-stativ mulig. Til CAS 18 V-akkuer, 18 V-akkuer fra førende elværktøjsproducenter eller direkte tilslutning til SCANGRIP®-strømforsyningen.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbekyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Lygter leveres uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende akkuer, ladere samt strømforsyninger til kabelbundne strømforsyninger finder du under nr. 073870 - 073890 og 081249.

Teknisk beskrivelse

Totalbredde	103 mm
Samlet længde	280 mm
Lysnet	4000 lm

Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Samlet højde	288 mm
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Fladelampe