



LED-fladelampe 360° med dæmpningsfunktion CONNECT, Type: AREA-10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Scangrip CONNECT-arbejdslamper er baseret på CAS-systemet og er også kompatible med 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøjsproducenter.

Højeffektiv LED-batteri-fladelampe med blændfri, homogen belysning. Lygternes robuste og slagfaste kunststofhus er perfekt til alle arbejdsmiljøer. Montering på SCANGRIP®-stativ mulig. Til CAS 18 V-akkuer, 18 V-akkuer fra førende elværktøjsproducenter eller direkte tilslutning til SCANGRIP®-strømforsyningen.

- **Strålingsvinkel kan vælges på 360° eller 180°.**
- **Kan dæmpes i fem lystrin.**
- **BLUETOOTH lysstyring muliggør tænding/slukning af op til fire lygter og lyseffekten i fem trin af den pågældende arbejdsopgave.**

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Lygter leveres uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende akkuer, ladere samt strømforsyninger til kabelbundne strømforsyninger finder du under nr. 073870 - 073890 og 081249.

Teknisk beskrivelse

Totalbredde	200 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Samlet længde	212 mm
Samlet højde	395 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Lysnet	1000 - 10000 lm
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Fladelampe