

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	5 mm
Plattestørrelse	6 mm
ISO-kode holder	A08H SCLCR/L06
Spændehøjde L ₂	7 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	10 mm
Samlet længde L	100 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Hovedlængde L ₁	20 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

