

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269984 10/06
GTIN	4067263786825
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	6 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Samlet længde L	125 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L ₃	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	A10K SCLCR/L06
Hovedlængde L ₁	20 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

