

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L ₂	18 mm
Samlet længde L	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	9 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
Hovedlængde L ₁	36 mm
ISO-kode holder	A20R SCLCR/L09
Skaft-Ø D _s	20 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Mindste forborings-Ø D _{min}	22 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

