

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Spændehøjde $L_2$	18 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	9 mm
Midterforskydning $L_3$	11 mm
Hovedlængde $L_1$	36 mm
ISO-kode holder	A20R SCLCR/L09
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	22 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

