

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	7 mm
ISO-kode holder	A12L SCLCR/L06
Mindste forborings-Ø D _{min}	14 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Samlet længde L	140 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L ₁	24,3 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærplatter	CC.. 0602..
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

