

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269984 25/09
GTIN	4067263786863
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	200 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	43 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Plattestørrelse	9 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	13,5 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	23 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
ISO-kode holder	A25R SCLCR/L09
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

