

**Garant****Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	180 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A16Q SCLCR/L09
Midterforskydning L <sub>3</sub>	9 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	31 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Plattestørrelse	9 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

