

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 269985 25/09 |
| GTIN | 4067263786931 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. |
| Plattestørrelse | 9 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 43 mm |
| Samlet længde L | 200 mm |
| ISO-kode holder | A25R SCLCR/L09 |
| Spændehøjde L ₂ | 23 mm |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 27 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 8 |
| Midterforskydning L ₃ | 13,5 mm |
| Skaft-Ø D _s | 25 mm |
| Indsatstype | venstre |
| Indv. drejedybde op til | 3×D |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

