

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269985 20/09
GTIN	4067263786924
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	11 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Samlet længde L	200 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
ISO-kode holder	A20R SCLCR/L09
Skaft-Ø D_s	20 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	22 mm
Hovedlængde L_1	36 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	9 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

