

**Garant****Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Midterforskydning $L_3$	5 mm
Hovedlængde $L_1$	20 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	10 mm
Spændehøjde $L_2$	7 mm
Vendeplasseskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde $L$	100 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	A08H SCLCR/L06
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

