

Yale

Kraftigt trepunktschassis type LX, med trækstang Styrbar, Bæreevne: 12t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086009 12
GTIN	4025092163798
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftige trepunktschassis til transport af mellemtunge laster. Med en trækstang og en bageste chassisdelen. De to bageste chassisdelen er bygget ens og er forsynet med indstillelige forbindelsesstænger. Den samlede bæreevne fordeler sig med hver 50 % på hhv. den forreste og den bageste chassisdelen.

Leveringsomfang:

Tre chassisdelen, to forbindelsesstænger, trækstang .

Teknisk beskrivelse

Antal hjul forrest	8
Vægt	80 kg
Hjul, bredde	90 mm
Højde, læsseflade forrest	115 mm
Indstillingsområde bag fra – til	500 - 1400 mm
Antal hjul bagest	8
Højde, læsseflade bagest	115 mm
Bæreevne	12 t

Hjul-Ø	85 mm
Bredde, læsseflade bagest	250 mm
Længde, læsseflade forrest	400 mm
Længde, læsseflade bagest	300 mm
Producentbetegnelse	LX-12
Bredde, læsseflade forrest	220 mm
Produkttype	Tunggodschassis