

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	A12L SDUCR/L07
Midterforskydning L <sub>3</sub>	8 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm
Plattestørrelse	7 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L <sub>1</sub>	25 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Samlet længde L	140 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	15 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

