

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	36 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A20R SDUCR/L11
Skaft-Ø D_s	20 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

