

**Garant****Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	12 mm
Spændehøjde $L_2$	23 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	27 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Hovedlængde $L_1$	43 mm
ISO-kode holder	A25R SCLCR/L12
Vendeplatteskruesæt	269028 9
Midterforskydning $L_3$	13,5 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

