

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A10K SDUCR/L07
Midterforskydning L_3	7 mm
Samlet længde L	125 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	13 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Hovedlængde L_1	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Spændehøjde L_2	9 mm
Plattestørrelse	7 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

