

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L ₁	20 mm
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L ₃	7 mm
Samlet længde L	125 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	A10K SDUCR/L07
Skaft-Ø D _s	10 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Spænde højde L ₂	9 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

