

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269986 16/11
GTIN	4067263786986
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	23 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Midterforskydning L_3	14 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Hovedlængde L_1	28 mm
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	180 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

