

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269987 12/07
GTIN	4067263787020
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A12L SDUCR/L07
Samlet længde L	140 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L ₁	25 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Midterforskydning L ₃	8 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Mindste forborings-Ø D _{min}	15 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Plattestørrelse	7 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

