

**Garant****Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
Samlet længde L	180 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	10 mm
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L07
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	19 mm
Plattestørrelse	7 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

